Wera

Jeu de tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftform et traité, Nombre de tournevis: 6

Données de commande

N° commande	660310 6
GTIN	4013288101778
Classe d'article	63H

Description

Exécution:
Manche Kraftform en plastique antichocs **avec zones souples intégrées** et **traitées** (réf. 12 et 14 sans zones souples, réf. 3,5 non traitée et lame continue).
Lame 6 pans en acier spécial résistant aux chocs, **en continu jusqu'à l'extrémité du manche.** A partir de la réf. 4,5 avec section 6 pans pour prise de clé, surface chromée matte.
Contenu:
1 tournevis de chaque 660300: Réf. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 10

Description technique

Nombre de tournevis	6
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Type de produit	Tournevis

Accessoires

Tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftformet traité Largeur embout (b) 10 mm	660300 10
	660300 12

Tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftformet traité Largeur embout (b) 12 mm	
Tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftformet traité Largeur embout (b) 4,5 mm	660300 4,5
Porte-embouts de vissage Type 1	666425 1
Tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftformet traité Largeur embout (b) 7 mm	660300 7
Tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftformet traité Largeur embout (b) 14 mm	660300 14
Tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftformet traité Largeur embout (b) 5,5 mm	660300 5,5
Tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftformet traité Largeur embout (b) 3,5 mm	660300 3,5
Tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftformet traité Largeur embout (b) 9 mm	660300 9