Wera

Jeu VDE Kraftform Kompakt, Nombre de pièces: 18

Données de commande

N° commande	667260 18
GTIN	4013288191083
Classe d'article	63H

Description

Exécution:
Manche **Kraftform** avec **lames interchangeables (clés universelles incluses) de 154 mm de long, 100% isolées jusqu'à 1000 V** suivant **DIN EN CEI 6000 / VDE 0682-201** et un testeur de tension (jusqu'à 250 V suivant VDE 0680/6) dans une solide trousse en tissu avec fermeture auto-agrippante et passant de ceinture.
Contenu:
Lames à fente: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Lames pour Phillips: PH1 et PH2
Lames Pozidriv: PZ1 et PZ2
Phillips à fente (profil mixte): PH/S1 et PH/S2 (profil mixte)
Pozidriv à fente (profil mixte): PZ/S1 et PZ/S2 (profil mixte)
Carré: 8 mm et 1/4 pouce (longueur 89 mm)
Triangulaires: 9 mm (longueur 89 mm)
Queue de pic: (longueur 89 mm)
Testeur de tension 665030: Réf. 3
Manche Kraftform pour lames de rechange 667411: Réf. 1

Description technique

Nombre de pièces	18
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente

Profil d'entraînement	Clé queue de pic
Profil d'entraînement	Tournevis à profil mixte Pozidriv/vis à fente
Profil d'entraînement	Clé à douilles 4 pans
Profil d'entraînement	Tournevis à profil mixte Phillips/vis à fente
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Clé triangle
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Référence fabricant	KK VDE 18 Universal 1
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Capuchon pivotant	non
Type de produit	Tournevis

Accessoires

Manche VDE seul Type 1	667411 1