FACOM

Jeu de pinces pour circlips - 20 pièces pour circlips intérieurs et extérieurs

Données de commande

N° commande	700170
GTIN	3148515415005
Classe d'article	73R

Description

Exécution:
Poignées et articulation forgées, pointes interchangeables (vis de serrage). Pinces chromées, branches revêtues de plastique. Avec **ressort d'ouverture** et **limitation d'ouverture** réglable progressivement.
Norme:
DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.
DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.
Livraison:
1 pince pour circlips intérieurs et extérieurs de chaque avec 9 paires de pointes interchangeables (3 paires de chaque forme (droites, courbées à 45° et courbées à 90°)).
Utilisation pinces pour circlips: Bague extérieure droite
Utilisation pinces pour circlips: Bague intérieure coudée
Utilisation pinces pour circlips: Bague extérieure coudée
Utilisation pinces pour circlips: Bague intérieure droite
Pour ∅ circlips intérieurs: 8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm
Pour ∅ circlips extérieurs: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm
∅ pointes pinces pour circlips intérieurs: 0,9; 1,3; 1,8 mm
∅ pointes pinces pour circlips extérieurs: 0,9; 1,3; 1,8 mm
Longueur totale max. pinces pour circlips intérieurs: 180 mm
Longueur totale max. pinces pour circlips extérieurs: 180 mm

Description technique

∅ pointes pinces pour circlips extérieurs	0,9; 1,3; 1,8 mm
Pour ∅ circlips intérieurs	8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm
Pour ∅ circlips extérieurs	3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm
Longueur totale max. pinces pour circlips intérieurs	180 mm
Longueur totale max. pinces pour circlips extérieurs	180 mm
Nombre de pinces	2
∅ pointes pinces pour circlips intérieurs	0,9; 1,3; 1,8 mm
Utilisation pinces pour circlips	Bague extérieure droite
Utilisation pinces pour circlips	Bague intérieure coudée
Utilisation pinces pour circlips	Bague extérieure coudée
Utilisation pinces pour circlips	Bague intérieure droite
Présentation dans	Coffret en plastique
Norme	DIN 5256 C et D
Norme	DIN 5254 A et B
Pointe interchangeable	oui
Type de produit	Sicherungsringzange