# Pince multiprise Alligator® gaine VDE, Longueur totale: 250mm

## Données de commande

| | |
|---|---|
| N° commande | 705740 250 |
| GTIN | 4003773039303 |
| Classe d'article | 73F |

## Description

**Exécution:**
**Charnière entrepassée** (= guidage double) et dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Trempées par induction. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes sur les tubes et écrous. Réglage par crans d'arrêt sur plusieurs positions. **Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201** pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.
Pince chromée, branches isolées avec gaine multimatière.
**Norme:**
**DIN ISO 8976**
**Matière(s):**
Acier au chrome-vanadium, forgé.

## Description technique

| | |
|---|---|
| Longueur totale | 250 mm |
| Serrage pour tubes | 2 pouce |
| Capacité de serrage pour six-pans | 46 mm |
| Poignée | Gaine à plusieurs composants |
| Référence fabricant | Alligator |
| Surface | chromée |
| Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
| Norme | DIN ISO 8976 |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium |

| | |
|---|---|
| Anti-déflagrant | non |
| Possibilité de réglage fin rapide | non |
| Autoserrage | oui |
| Dispositif de protection contre le coincement | oui |
| Type de produit | Clé à tube et pince multiprise |