SCANGRIP

Lampe de travail à LED EX, Type: NOVA-EX

Données de commande

N° commande	081523 NOVA-EX
GTIN	5708997356029
Classe d'article	08C

Description

Exécution:
Lampe de travail antidéflagrante, testée suivant la directive ATEX en vigueur.
Eclairage extrêmement clair et très longue durée de vie. Puissante lampe de travail robuste avec protection Ex.
Fonctionnement:
IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.
Norme:
Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.
ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.
Livraison:
Avec câble de 10 m, 100 – 240 V 50/60 Hz, 23 W.

Description technique

Flux lumineux niveau 2	2000 lm
Indice de protection IP	IP 65
Flux lumineux	1000 lm

Poids	4000 g
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Ampoule	Lampes à LED
Puissance	6000 K
Puissance absorbée	23 W
Tension nominale	100 - 240 V
Propriétés de l'appareil	Utilisation approuvée dans les zones ATEX
Longueur totale	270 mm
Largeur totale	266 mm
Hauteur totale	123 mm
Longueur câble de raccordement	10 m
Zone ATEX	Zone 1
Zone ATEX	Zone 2
Zone ATEX	Zone 21
Zone ATEX	Zone 22
Référence fabricant	NOVA-EX
Type de produit	Lampes de travail