SCANGRIP

Lampe de travail sans fil à LED EX, Type: NOVA-EXR

Données de commande

N° commande	081524 NOVA-EXR
GTIN	
Classe d'article	08C

Description

Exécution:
Lampe de travail antidéflagrante, testée suivant les directives ATEX en vigueur.
Eclairage extrêmement clair et très longue durée de vie.
Lampe de travail sans fil à LED EX puissante et robuste.
Norme:
Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.
ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.
Livraison:
Avec câble de charge de 5 m.
Propriétés de l'appareil: Utilisation approuvée dans les zones ATEX
Zone ATEX: Zone 21
Zone ATEX: Zone 1
Flux lumineux: 1500 lm
Flux lumineux niveau 2: 750 lm
Durée d'éclairage: 2 h
Durée d'éclairage niveau 2: 4 h

Description technique

Propriétés de l'appareil	Utilisation approuvée dans les zones ATEX
Capacité de la batterie	1,4 Ah
Type de batterie	Lithium-phosphate de fer
Durée d'éclairage	2 h
Température de couleur	6500 K
Zone ATEX	Zone 21
Zone ATEX	Zone 1
Flux lumineux	1500 lm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Tension de la batterie	19,2 V
Nombre de batteries incluses	1
Hauteur totale	123 mm
Largeur totale	266 mm
Longueur totale	270 mm
Durée d'éclairage niveau 2	4 h
Flux lumineux niveau 2	750 lm
Poids	3900 g
Type de produit	Lampes de travail

Accessoires

Trépied Hauteur EX1,35-3 m	081252 EX1,35-3