GESIPA®

Outil de pose d'écrous aveugles sans fil FireBird®

Données de commande

N° commande	770520
GTIN	4007081260039
Classe d'article	74A

Description

Exécution:
Appareil sans fil pour écrous aveugles jusqu'à M10 pour l'aluminium, jusqu'à M8 pour l'acier et jusqu'à M6 pour l'acier spécial.
Avantage(s):
Très puissant, rendement élevé par chargement de batterie. Pose aisée et sûre des écrous aveugles. Commande électronique de la course réglée. Système de changement rapide des broches filetées.
Livraison:
Avec 1 broche filetée et nez M4, M5 et M6 de chaque, 1 clé à 6 pans creux, 2× clés à fourches ouv. 24×27, batterie Li-ion 770527 et chargeur 770528 réf. 1 dans un coffret en plastique.

Description technique

Force de traction	13000 N
Poids, batterie comprise	2,1 kg
Capacité de la batterie	2 Ah
Tension de la batterie	14,4 V

Nombre de batteries incluses	1
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Riveteuses

Accessoires

Nez de rechange avec broche filetée Type M4	770522 M4
Nez de rechange avec broche filetée Type M5	770522 M5
Nez de rechange avec broche filetée Type M6	770522 M6
Batterie Li-Ion à changement rapide Capacité 2,0 Ah	770527 2,0
Chargeur Type 1	770528 1