Poignée 379-010-1 sans barillet extractible



Données de commande

N° commande	914170
GTIN	2050000977572
Classe d'article	93B

Description

Exécution:
Patte de fermeture pour serrures 2 points, longueur 55 mm, largeur 16 mm, course du levier de fermeture 90°.
Adapté(s) pour:
Armoires d'angle 945000, armoires d'outillage 942960; 942965, armoires à huile 958630; 958640 et **armoires à portes coulissantes du groupe 95.**
Livraison:
Poignée complète avec patte de fermeture. **Attention:** les barillets extractibles sont directement insérés dans ces poignées, sans aucun logement de cylindre.

Description technique

Pour équipements d'atelier jusqu'à l'année de construction	Mi-2008
Longueur patte de fermeture (verrouillage dans l'armoire)	55 mm
Largeur patte de fermeture (verrouillage dans l'armoire)	16 mm
Barillet extractible non fourni	oui
Couleur poignée	anthracite
Possibilité de montage direct par emboîtement du barillet extractible	oui

Convient pour serrure à point	pour fermeture à 2 points
Possibilité de montage de barillets extractibles de fermetures combinées HO	oui
Matériau poignée	Plastique
Adapté pour	Armoires à portes coulissantes du groupe 95
Course du levier de fermeture	90 degré
Pour équipements d'atelier à partir de l'année de construction	Mi-2000
Possibilité de remplacement du barillet extractible	oui
Type de produit	Poignées