Poignée 379-010-2 sans barillet extractible



Données de commande

N° commande	914180
GTIN	2050000977589
Classe d'article	93B

Description

Exécution:
Patte de fermeture pour serrures 1 ou 3 points, longueur 68 mm, largeur 55 / 22 mm, course du levier de fermeture 90°.
Adapté(s) pour:
Armoires 947300 – 947805 (avec portes battantes), portes des armoires d'outillage 942950 et toutes les **armoires à portes battantes du groupe 95.**
Exception: pas pour les tiroirs et compartiments écran des armoires informatiques 951100 – 951635, (logements de cylindre 914203) ni pour les armoires à portes coulissantes du groupe 95 (poignées 914170).
Livraison:
Poignée complète avec patte de fermeture. **Attention:** les barillets extractibles sont directement insérés dans ces poignées, sans aucun logement de cylindre.

Description technique

Possibilité de montage de barillets extractibles de fermetures combinées HO	oui
Longueur patte de fermeture (verrouillage dans l'armoire)	68 mm
Course du levier de fermeture	90 degré
Pour équipements d'atelier jusqu'à l'année de construction	Mi-2008

Adapté pour	Armoires à portes battantes du groupe 95
Largeur patte de fermeture centrale	16 mm
Convient pour serrure à point	pour fermeture à 1 ou à 3 points
Possibilité de montage direct par emboîtement du barillet extractible	oui
Possibilité de remplacement du barillet extractible	oui
Largeur patte de fermeture (verrouillage dans l'armoire)	22 mm
Pour équipements d'atelier à partir de l'année de construction	Mi-2000
Barillet extractible non fourni	oui
Matériau poignée	Plastique
Longueur patte de fermeture centrale	55 mm
Couleur poignée	anthracite
Type de produit	Poignées