Garant

Plaquette à profil partiel 60° ext., droite, HB7010, Pas: 0,5-1,5mm

Données de commande

N° commande	270738 0,5-1,5
GTIN	4045197926067
Classe d'article	21J

Description

Exécution:
Plaquette à profil partiel 60° pour filetages extérieurs.

Description technique

Type d'outils	Carbure
Pas de filetage maximal	1,5 mm
Pas de filetage	0,5 mm
Utilisation à l'intérieur/extérieur	extérieur
Type d'utilisation	droite
Profil de plaquette	Profil partiel
Nuance	HB7010
Classe de tolérance	DIN 13 6g
Type de filetage	M-LH
Type de filetage	MF-LH

Type de filetage	MF
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Epaisseur	3,17 mm
Format plaquette L	11 mm
Type de produit	Plaquettes pour filetage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	250 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	180 m/min	N
Acier < 500 N/mm²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 750 N/mm²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 900 N/mm²	adaptée	130 m/min	P
Acier < 1100 N/mm²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1400 N/mm²	adaptée	90 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm²	moyennement adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	moyennement adaptée	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	moyennement adaptée	50 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	130 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	150 m/min	N
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		