Logement de cylindre 225-010-43 sans barillet extractible



Données de commande

N° commande	914208
GTIN	2050000977664
Classe d'article	93B

Description

Exécution:
Arceau de fermeture avec ∅ goujon 8 mm, course de levage de fermeture 90°.
Adapté(s) pour:
Servantes d'atelier GARANT 915000, 915900, 917000, 917900, 918000, 918100 et 919000 de la date de construction mi-2000 à mi-2006. Servantes d'atelier GARANT 916300, 916302, 916310, 916320, 916330, 916331, 916332, 916333, 916338, 916340, 916350, 916400, 916442, 916452 à partir de la date de construction mi-2006 et coffres superposables 916480, 916485.
Servantes d'atelier GARANT 914500, 914510, 914705, 914710 à partir de la date de construction mi-2017.
Livraison:
Logements de cylindre complets avec patte de fermeture, écrous et agrafes de fixation.

Description technique

∅ goujon	8 mm
Possibilité de remplacement du barillet extractible	oui
Matériau douille	Laiton
Barillet extractible non fourni	oui
Course du levier de fermeture	90 degré

Pour équipements d'atelier à partir de l'année de construction	Mi-2000
Type de fermeture	Logement pour serrure à cylindre
Possibilité de montage de barillets extractibles de fermetures combinées HO	oui
Evidement pour forme de barillet	oui
Possibilité de montage direct par emboîtement du barillet extractible	oui
Matériel de montage fourni	oui
Adapté pour	Servantes d'atelier GARANT
Type de produit	Logements de barillet extracible