Logement de cylindre 225-010-41 sans barillet extractible



Données de commande

N° commande	914209
GTIN	2050000977671
Classe d'article	93B

Description

Exécution:
Patte de fermeture coudée, longueur 30,5 mm, largeur 15,5 mm, course du levier de fermeture 90°.
Adapté(s) pour:
Servantes d'atelier GARANT 915500 de la date de construction mi-2000 à mi-2006. Servantes d'atelier GARANT 916360 à partir de la date de construction mi-2006. Servantes d'atelier GARANT 914505 à partir de la date de construction mi-2017.
Livraison:
Logements de cylindre complets avec patte de fermeture et écrous de fixation.

Description technique

Pour équipements d'atelier jusqu'à l'année de construction	915500 jusqu'à mi-2006
Course du levier de fermeture	90 degré
Matériel de montage fourni	oui
Possibilité de remplacement du barillet extractible	oui
Possibilité de montage direct par emboîtement du barillet extractible	oui

Possibilité de montage de barillets extractibles de fermetures combinées HO	oui
Largeur patte de fermeture	15,5 mm
Longueur patte de fermeture	30,5 mm
Barillet extractible non fourni	oui
Type de fermeture	Logement pour serrure à cylindre
Evidement pour forme de barillet	oui
Matériau douille	Laiton
Forme patte de fermeture	courbée
Pour équipements d'atelier à partir de l'année de construction	915500 dès la mi-2000; 916360 dès la mi-2006
Type de produit	Logements de barillet extracible