Garant

Alésoir à main Configurable, non revêtu, ∅ nom. DC: 50mm

Données de commande

N° commande	160200 50
GTIN	4045197927590
Classe d'article	10N

Description

Exécution:
Avec **hélice à gauche** 7– 8° et entrée longue sur 1/4 de la longueur de coupe. Nombre de dents pair avec pas différentiel pour un alésage rond et exempt de facettes. Le listel rode l'alésage et guide l'alésoir.
Alésoirs à main **rectifiés pour ajustement suivant vos indications.**
Utilisation:
Pour trous débouchants (pas pour les trous borgnes). Conviennent également pour l'alésage avec coupe interrompue.

Description technique

Plage de ∅	48 - 50,2 mm
Longueur de coupe L_c	174 mm
Longueur totale L	347 mm
∅ nom. D_C	50 mm
Carré corps ☐	39 mm
Longueur de col L_1	217 mm
Nombre de dents Z	10
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 206 B
Angle d'hélice	7-8 degré

Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	Pour les trous débouchants
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Embouts Philips

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Acier < 500 N/mm²	adaptée		
Acier < 750 N/mm²	adaptée		
Acier < 900 N/mm²	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		