HOLEX

Micromètre digital avec surfaces de mesure étagées, Plage de mesure: 0-25mm

Données de commande

N° commande	421720 0-25
GTIN	4045197928795
Classe d'article	42B

Description

Exécution:
Affichage numérique bien lisible avec lecture analogique supplémentaire. Boîtier métallique robuste.
Broche de mesure rotative, surfaces de mesure en carbure rapporté
Fonctionnement:
IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.
Livraison:
Avec 1 pile 081560 réf. 357
Graduation tambour micrométrique: 1/50
Indice de protection IP: IP 54
Etalonnage: B1
Lecture: 0,001 mm
Lecture: 0,00005 pouce
Erreur admissible: 4 µm

Description technique

Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Nombre de piles incluses	1
Etalonnage	B1

Lecture	0,001 mm
Lecture	0,00005 pouce
Erreur admissible	4 µm
Indice de protection IP	IP 54
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	DIN 863
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Lecture commutable	mm / pouce
Graduation tambour micrométrique	1/50
Type de produit	Micromètres

Services

Etalonnage Micromètres Plage de mesure maximale 25 mm	012050 25
Étalonnage DAkkS Micromètre Plage de mesure maximale 100 mm	012060 100
Marquage inscription au laser Type	018940
Etalonnage Micromètres Plage de mesure maximale 25 mm	022000 25
Étalonnage DAkkS Micromètre Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357