Porte-molettes ECO droite, Taille de queue: 12 mm

Données de commande

N° commande	290038 12
GTIN	4030741290442
Classe d'article	29I

Description

Porte-molettes ECO droite 12 mmpour diamètre de molette d_1: 15 mm
Pour largeur de molette b: 4 mm
pour diamètre de perçage de molette d_2: 4 mm
Capacité: 8 - 15 mm
Axe de roulement: 299911 4

Description technique

pour diamètre de perçage de molette d_2	4 mm
Capacité	8 - 15 mm
Largeur tige	15 mm
Pour largeur de molette b	4 mm
pour diamètre de molette d_1	15 mm
Hauteur tige	15 mm
Axe de roulement	299911 4
Pour profil de moletage	RAA 2×AA
Pour profil de moletage	RGE30° BL/BR30°
Pour profil de moletage	RGE45° BL/BR45°
Type de produit	Porte-molettes