Garant

Mandrin pour fraises à queue filetée, SA 40, Filetage M × longueur L1: M12X231

Données de commande

N° commande	301313 M12X231
GTIN	4045197942845
Classe d'article	31A

Description

Exécution:
Exécution anti-vibratoire.
Utilisation:
Pour fraises à queue filetée.
Accessoire(s):
Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820 – 308835.

Description technique

∅ alésage D_1	12,5 mm
L_2	7,5 mm
Longueur de col cote A	250 mm
∅ D_2	21 mm
Filetage M	M12X231
Long. utile L_1	231 mm
∅ ext. D	44 mm
Support	SA 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min^{-1}

Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Vibration	amorti
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue filetée