Garant

Cutter universel avec manche bimatière avec 3 lames, 9 mm

Données de commande

N° commande	844920
GTIN	4045197673008
Classe d'article	81B

Description

Exécution:
Avec sortie et retrait de la lame, blocage automatique. Lames de qualité bien affûtées, avec longue durée de vie.
Manche bimatière mince et ergonomique pour un travail puissant et des coupes précises. Revêtement en **Haptoprene** ergonomique avec corps en polypropylène antichoc et particulièrement résistant. Travail sûr, car le risque de glissement est minimisé même avec les mains humides ou couvertes d'huile. Blocage automatique de la lame. Avec 3 lames cassables (844910 réf. 10) 13 morceaux, **largeur 9 mm.**
Longueur cutter sans lame: 145 mm
Longueur lame: 80 mm
Largeur lame: 9 mm
Epaisseur lame: 0,4 mm
Nombre de morceaux de lame: 13

Description technique

Epaisseur lame	0,4 mm
Largeur lame	9 mm
Nombre de morceaux de lame	13
Longueur cutter sans lame	145 mm
Longueur lame	80 mm
Type de produit	Cutters

Accessoires

Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, pointe à 30°, “experience” Nombre 10	844916 10
Outil de coupe Longueur 600 mm	845360 600
Boîte de récupération, petit format	845135
Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, “multisharp” Nombre 10	844917 10
Boîte de récupération	845130
Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, “multisharp” Nombre	844917
Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, “longlife” Nombre 10	844915 10
Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, pointe à 30°, “multisharp” Nombre 10	844918 10
Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, “experience” Nombre	844910
Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, “longlife” Nombre	844915
Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, “experience” Nombre 10	844910 10