TAJIMA

Cutter universel avec curseur blocable avec 3 lames, 9 mm

Données de commande

N° commande	844955
GTIN	4975364110695
Classe d'article	83M

Description

Exécution:
Avec sortie et retrait de la lame, blocage automatique. Lames de qualité bien affûtées, avec longue durée de vie.
Manche en plastique antichocs, avec 3 lames cassables (844910 réf. 10), 13 morceaux, **largeur 9 mm.** Mécanisme de blocage intégré dans le grattoir.
Longueur cutter sans lame: 130 mm
Longueur lame: 80 mm
Largeur lame: 9 mm
Epaisseur lame: 0,4 mm
Nombre de morceaux de lame: 13

Description technique

Nombre de morceaux de lame	13
Epaisseur lame	0,4 mm
Longueur lame	80 mm
Longueur cutter sans lame	130 mm
Largeur lame	9 mm
Type de produit	Cutters

Accessoires

Boîte de récupération	845130

Outil de coupe Longueur 600 mm	845360 600
Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, “longlife” Nombre 10	844915 10
Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, pointe à 30°, “experience” Nombre 10	844916 10
Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, “experience” Nombre 10	844910 10
Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, “multisharp” Nombre 10	844917 10
Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, pointe à 30°, “multisharp” Nombre 10	844918 10
Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, “longlife” Nombre	844915
Boîte de récupération, petit format	845135