TAJIMA

Cutter universel avec manche bimatière avec 1 lame, 18 mm

Données de commande

N° commande	845030
GTIN	4975364019219
Classe d'article	83M

Description

Exécution:
Sortie et retrait des lames dans une glissière métallique précise. Lames de qualité très bien affûtées, avec longue durée de vie.
Manche bimatière ergonomique avec caoutchouc pour un travail sûr. Fixation absolument sûre de la lame par **vis moletée.** Avec 1 lame cassable (845010 réf. 10), 8 morceaux, **largeur 18 mm.**
Pièce(s) de rechange:
Lames de rechange, voir 845010 réf. 10; 845015 réf. 10; 845016 réf.10; 845018 réf. 50; 845019 réf. 50; 845021 réf.10; 845023 réf.50.

Description technique

Epaisseur lame	0,5 mm
Nombre de morceaux de lame	8
Largeur lame	18 mm
Longueur lame	100 mm
Longueur cutter sans lame	160 mm
Type de produit	Cutters

Accessoires

845016 10

Jeu de 10 lames, 18 mm, sans traits de rupture, “experience” Nombre 10	
Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, “multisharp” Nombre 10	845021 10
Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, “longlife” Nombre 10	845015 10
Jeu de 50 lames cassables, 18 mm, “longlife” Nombre 50	845019 50
Jeu de 50 lames cassables, 18 mm, “experience” Nombre 50	845018 50
Boîte de récupération	845130
Jeu de 50 lames cassables, 18 mm, “multisharp” Nombre 50	845023 50
Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, “experience” Nombre 10	845010 10
Boîte de récupération, petit format	845135
Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, “longlife”avec tranchant ondulé Nombre 10	845012 10
Etui pour cutter universel	845065