Etagère à profilés d'appoint, Hauteur: 3000mm

Données de commande

N° commande	991489 3000
GTIN	4058255038190
Classe d'article	96O

Description

Exécution:
Pour le rangement clair et à la verticale d'objets longs légers et lourds, p.ex. lattes de plafond, tubes, barres, poutres, etc. Les bras de séparation permettent de créer différentes largeurs de stockage. Inclinaison de 10°.
Livraison:
1 cadre, 5 lisses, 2 cales, plaques d'assise, 4 tirants d'ancrage (sans bras de séparation).
Coloris:
Supports similaires à RAL 5017 bleu signalisation. Lisses RAL 2004 orangé pur, **revêtement par poudre.**
Remarque(s):
- **Pour les sols irréguliers, nous recommandons en outre la pose de cales 991481.**
- **Le matériel stocké doit dépasser du rayonnage de max. 500 mm!**
- **Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.**
- **Bras de séparation à commander séparément sous les codes art. 991490 réf. 500 ou 991490 réf. 750.**

Description technique

Largeur de casier	2700 mm

Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur	2786 mm
Profilé de cadre	S610-M18-U
Charge verticale (travée unique)	1135 kg
Charge latérale par bras de séparation	25 kg
Hauteur	3000 mm
Réglage en hauteur au pas	50 mm
Couleurs disponibles	RAL 5010, 2004
Type de produit	Rayonnages pour stockage vertical

Accessoires

Tirant d’ancrage pour cadre de casier à palettes	991470