Fiche technique

uvex

Lunettes de protection intégrales uvex ultravision, Teinte des verres: CLEAR

Données de commande

N° commande	096532 CLEAR
GTIN	4031101610245
Classe d'article	04U

Description

Exécution:
Lunettes intégrales dotées d'un **insert en mousse souple** et d'un bon **système d'aération et de ventilation**. Grâce au revêtement uvex supravision plus, les lunettes conservent leurs **effet antibuée, résistance aux rayures** et **propriétés antistatiques** sur les deux faces **même à –30 °C**. Large champ optique grâce à la monture de grande taille.
Utilisation:
Industrie pétrolière et gazière (gaz, poussières et vapeurs corrosifs).
Norme:
EN 166; EN 170
Exécution: Surlunettes
Revêtement des verres: antibuée
Revêtement des verres: Résistant aux rayures
Protection anti-UV: UV400
Matériau verres: Polycarbonate
Identification des verres: 2C-1,2 W1 BTKN

Description technique

Protection anti-UV	UV400
Identification des verres	2C-1,2 W1 BTKN
Série	ultravision
Matériau verres	Polycarbonate

Revêtement des verres	antibuée
Revêtement des verres	Résistant aux rayures
Identification de la monture	W 166 34 BT CE
Exécution	Surlunettes
Type de produit	Lunettes de protection intégrales