HOLEX

Mandrins de taraudage à changement rapide M6 – M20, Queue ∅ d: 40mm

Données de commande

N° commande	319447 40
GTIN	4045197959683
Classe d'article	32P

Description

Exécution:
Compensation de longueur élastique, souplesse grâce au guidage à billes.
Norme:
DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425,** Blatt 2.
Accessoire(s):
Adaptateurs de taraudage 335420 – 335620.

Description technique

Code couleur queue VDI	VDI 40
Queue ∅ d_1	40 mm
Longueur col L	86 mm
Compensation pression	12 mm
Compensation extension	12 mm
∅ ext. mandrin D	54 mm
Type de produit	Mandrins de taraudage VDI