LEDLENSER

# Lampes de poche à LED, Type: P7

## Données de commande

| | |
|---|---|
| N° commande | 081485 P7 |
| GTIN | 4058205009898 |
| Classe d'article | 04B |

## Description

**Exécution:**
Gamme High Performance de LED LENSER pour utilisation universelle. Avec test de chute à une hauteur de 1 m.
LED Lenser compte parmi les chefs de file dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les **boîtiers en aluminium étanches aux projections d'eau**, tous les contacts sont dorés, des **lentilles de haute qualité** concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes de poche de haute qualité intègrent le système breveté **Advanced Focus System.**

- **Advanced Focus System (AFS)**
  **Le système Advanced Focus System combine une lentille et un réflecteur afin de proposer les avantages des deux systèmes. Résultat: une excellente focalisation ainsi qu'un faisceau lumineux homogène défocalisé. L'AFS compte ainsi parmi les meilleurs systèmes de focalisation au monde pour les lampes à LED.**
- **Rapid Focus**
  **Les systèmes de focalisation traditionnels avec mécanisme rotatif doivent généralement être utilisés à deux mains. En revanche, le système Rapid Focus permet de régler rapidement le faisceau d'une seule main.**

**Fonctionnement:**
IPX4: Protection contre les projections d'eau de toutes directions, mais pas de protection contre les corps étrangers ou le contact.
**Livraison:**
Avec pile 081557 LR3.

## Description technique

| | |
|---|---|
| Poids | 175 g |
| Nombre de piles incluses | 4 |
| Référence fabricant | P7 |
| Advanced Focus System (AFS) | oui |
| ∅ tête | 37 mm |
| Flux lumineux | 450 lm |
| Indice de protection IP | IP X4 |
| Flux lumineux niveau 2 | 40 lm |
| Durée d'éclairage | 25 h |
| Trousse de ceinture fournie | oui |
| Rapid Focus | oui |
| Durée d'éclairage niveau 2 | 25 h |
| Longueur totale | 130 mm |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles |
| Format international | LR3 |
| Type de produit | Lampes de poche |