Ruban adhésif Power VHB™, Référence fabricant: GPH

Données de commande

N° commande	083784 GPH
GTIN	4054596233782
Classe d'article	08M

Description

Exécution:
Ruban adhésif hautes performances **double face** en colle acrylate pure (VHB) pour des assemblages résistants et durables. Adhérence instantanée élevée; haute résistance à la chaleur, aux intempéries, aux UV et aux solvants. Excellente fonction d'étanchéité, amortit les vibrations. GPH#110GF pour les métaux, les températures élevées et avant le revêtement par poudre. **19 mm × 3 m.**
Utilisation:
Convient pour les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques. Pour l'intérieur et l'extérieur.
Longueur: 3 m
Largeur: 19 mm
Couleur: gris
Thermorésistance à court terme jusqu'à: 230 °C
Thermorésistance à long terme jusqu'à: 150 °C

Description technique

Référence fabricant	GPH-110GF

Epaisseur	1,1 mm
Largeur	19 mm
Couleur	gris
Longueur	3 m
Matériau recouvrement	Film PE siliconé
Nombre de rubans adhésifs	1
Humidité de l'air du local de stockage	40 - 65 %
Température de stockage	16 - 25 °C
Pouvoir adhésif sur l'acier	3,7 N/mm
Extensibilité	300 %
résiste à des températures jusqu'à	150 °C
Type de ruban adhésif	deux côtés
Utilisation	Etanchéifier
Utilisation	Fixer
Utilisation	Montage
Matériau support	PE
Masse adhésive	Acrylate
Particularité	souple
Particularité	amortissant
Particularité	résistant au cisaillement
Particularité	résistant aux hautes températures
Particularité	résistant à l'humidité
Durée de conservation minimum	24 mois