HELIOS·PREISSER

Jeux de pieds à coulisse universels numériques IP 67, Plage de mesure: 150mm

Données de commande

N° commande	415555 150
GTIN	4029713019235
Classe d'article	46P

Description

Exécution:
Pied à coulisse universel numérique “Pocket Talent” pour les mesures intérieures et extérieures les plus diverses (gorges, rainures, filetages, etc.). Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 7,5 mm de haut. Avec fonction PRESET (préréglage de la valeur mesurée).
Fonctionnement:
IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.
Livraison:
Pied à coulisse, étalon de réglage 50 mm, 2 paires de touches pour les mesures intérieures et extérieures. Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.
Accessoire(s):
Toutes les touches spéciales et de rechange 434900 à 434915 avec filetage M2,5. Câble de données 498940.

Description technique

Lecture	0,01 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Longueur de bec	40 mm
Plage de mesure	0 - 150 mm
Nombre de piles incluses	1

Erreur admissible	0,03 mm
Lecture	0,0005 pouce
Type de pile	Pile bouton
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface RS232C
Interface	Port USB
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempées
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	A1
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200
EtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200

Accessoires

Câble de connexionsimplex avec touche de données Type D2	498940 D2
Touche en carbure Type 2	434910 2
Câble de connexionsimplex avec touche de données Type R2	498940 R2
	498940 USB2

Câble de connexionsimplex avec touche de données Type USB2	
Touche en rubis Type 2	434915 2
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Touche en acier Type 2	434900 2