KOMET

TOHX 140305 à gauche, W30, Nuance: BK8425

Données de commande

N° commande	268884 BK8425
GTIN	4047109180185
Classe d'article	24T

Description

TOHX 140305 à gauche BK8425 Nuance: BK8425
Brise-copeaux: G12
Prof. coupe a_p: 0,5 - 1,5 mm
Avance f: 0,1 - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 260 m/min
Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 120 - 160 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	120 - 160 m/min
Condition de coupe	Fortement intermittente
Application principale	P
Nuance	BK8425
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 260 m/min
Application secondaire	M

Brise-copeaux	G12
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,1 - 0,2 mm/tr
Rayon d'angle	0,5 mm
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	TOHX 140305 L
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	W30
Angle de coupe	12 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage