KOMET

WOHX 08T302 à gauche, W00, Nuance: BK6425

Données de commande

N° commande	268919 BK6425
GTIN	4047109225725
Classe d'article	24T

Description

WOHX 08T302 à gauche BK6425 Nuance: BK6425
Prof. coupe a_p: 0,5 - 1,5 mm
Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 300 m/min
Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 120 - 180 m/min

Description technique

Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	120 - 180 m/min
Nuance	BK6425
Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 300 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application secondaire	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Code ISO plaquette	WOHX 08T302 L
Attribut des noms de produit	W00
Angle de coupe	6 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage