Garant

Pince coupante diagonale pour l'électronique, tête normale, PC, Longueur totale: 125mm

Données de commande

N° commande	726215 125
GTIN	4045197976499
Classe d'article	71B

Description

Exécution:
Pinces travaillées avec précision, forme étroite. Taillants trempés par induction (62 – 64 HRC). Surface dépolie antireflets avec articulation et vis noyées. Ressort double interchangeable pour un maniement aisé. Gaine **antistatique**. **Convient aux applications ESD.** Taillants rectifiés avec précision.
Matière(s):
Acier à outils usiné CNC pour des tolérances extrêmement précises.

Description technique

Longueur de coupe	11,5 mm
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ∅	0,2 - 1,6 mm
Largeur tête	12 mm
Longueur totale	125 mm
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Taillants biseautés	petit chanfrein PC
Attribut des noms de produit	PC
Type de produit	Pince coupante