Garant

Pince coupante diagonale pour l'électronique, tête pointue, dégagée, AC, Longueur totale: 125mm

Données de commande

N° commande	726255 125
GTIN	4045197976611
Classe d'article	71B

Description

Exécution:
Pinces travaillées avec précision, forme étroite. Taillants trempés par induction (62 – 64 HRC). Surface dépolie antireflets avec articulation et vis noyées. Ressort double interchangeable pour un maniement aisé. Gaine **antistatique**. **Convient aux applications ESD.** Taillants rectifiés avec précision.
Matière(s):
Acier à outils usiné CNC pour des tolérances extrêmement précises.

Description technique

Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ∅	0,1 - 1 mm
Longueur de coupe	10 mm
Largeur tête	10 mm
Longueur totale	125 mm
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Taillants biseautés	sans chanfrein
Attribut des noms de produit	AC
Type de produit	Pince coupante