





## hu SÁRGA NITRIL KESZTYŰ

### 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK




Öhassa e a használati útmutatót, tartsa be és későbbi tájékozódás céljából őrizze meg és tartsa mindig kéznél.


### 2. TERMÉKLEÍRÁS

Élreheő kesztyű méretek: 7, 8, 9, 10, 11. Pamut Interlock kesztyű kötött csárnál és 3M nitrit bevonattal. Kesztyű teljesítmény fokozat 4/1/1A az alábbiak szerint: EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020.

### 3. PIKTOGRAMOK MAGYARÁZATA

A teljesítményfokozat csak a kesztyű tenyerfelületére vonatkozik. Legalsócsorább teljesítmény fokozat: 1 / A. Legrosszabb teljesítmény fokozat: 4 / 1 / B. Nem besztigolják X.

Védőkesztyű teljesítményessége mechanikus terhelések esetén	Szint	
 A	Kopásállóság	1-4
 B	Vágásállóság (Coupe Test)	1-5
 C	Továbbbztakítási erő	1-4
 D	Átszárkási erő	1-4
 E	Vágásállóság (TDM)	A / F / X

**3.1** **TERMÉKMEGJELŐLÉS**  
 Az egyéni védőeszközök megfelelnek az egyéni védőeszközököt szabó 2016/425 (EU) rendeletnek.

### 4. BIZTONSÁG

#### 4.1 ALAPVETŐ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

#### VIGYÁZAT

**Sérült védőkésztyők**

A védőeszköz csökkenése sérülés vagy a védőkésztyű nem megfelelő tisztítása esetén.

- A védőkésztyű külső vizuális ellenőrzése minden használat előtt.
- Az eredeti védőeszköz csökkenthet mechanikus kopás vagy a nem megfelelő használat miatt.
- Ne használja a védőkésztyűt sérülések, például vágások, lyukak vagy szétréptt varratok esetén.

#### VIGYÁZAT

**Allergiás reakciók**

A kesztyű olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek allergiás reakciókat válthatnak ki.

- Allergiás reakció esetén hagyja abba a kesztyű használatát, és forduljon orvoshoz.

#### FIGYELMEZTETÉS

**Forgó szerzőmök vagy munkadarabok**

A védőkésztyű elkapja vagy behúzza készrészleteket okozhat.

- Ne viseljen védőkésztyűt, ha fennáll annak a veszélye, hogy a forgó géprészek elkaphatjaik.
- A vágás elleni védőkésztyűk nem nyújtanak védelmet a fűrészlapokon vagy azokkal végzett munka során.

### 4.2 RENDELTESSZERŐ HASZNÁLAT

Vedő a kezeke a mechanikai kockázatoktól, horzsolásoktól, ütésektől és egyéb felületi sérülésektől.

Csipesz, szára és vedes munkadarabokkal végezt munkákhoz, zerelekhöz, fém előállításához és megmunkálásához, karbantartási munkákhoz, öntvény megmunkálásához, mindágytelítőrétegekhez.

Cépművelés védőeszköz csak a védendő terület teljes lefedettségére esetén. Záró védőkésztyű esetén ellenőrizze, hogy a zár megfelelően szorosa-e. A védőkésztyű nem csúszhat. Válasszon megfelelő kesztyűméretet.

### 4.3 SZAKSZERŰEN ALKALMAZÁS

Nem védenek a kémiai, mikrobiológiai, termikus, elektromos, vágási veszélyekkel szemben. Ne használja forró gőzalkalmazások közelében. A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.

### 5. VISELÉSI UTASÍTÁS

A kesztyűt csak száraz kére húzza fel, igazítsa meg a kesztyűt az újjaknál, tenyerfelületnél és csuklónál. A csánál fogva húzza le.

### 6. TISZTÍTÁS

Szenyvedősékek, pl. szeges anyagok, valamint a nem megfelelő tisztítás csökkentheti a védőhatást. A szenyvedősékeket semleges oldószerekkel 20 °C alatt távolítsa el. Tisztítás után szobahőmérsékleten szárítsa meg levegőn. Csak a teljes száradás után használja tovább. Ne fehérítse, vasalja vagy vegytisztítsa.

### 7. TÁROLÁS

Az eredeti csomagolásban, száraz helyen, fénytől védett és pormentes helyen tárolja. 0 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tárolja maró, agresszív, kémiai anyagok, oldószerek, nedvesség és szenyvedőségek közöttben. Ne tárolja szennyezett állapotban vagy súly alatt. Eltarthatósági idő: 30 hónap.

### 8. LEJÁRATI DŐ

A kesztyűnek normál használat és megfelelő tárolás mellett nincs lejáratási ideje. Sérülés esetén ne használja többet.

### 9. ÁRTALMATLANÍTÁS

Rendeltetészerő használat után a hulladékkal ártalmatlanítsa.

Fertőtő vagy káros anyagokkal, valamint vegyszerekkel való érintkezést követően vegye figyelembe a vegyszer gyártójának az ártalmatlanítási utasításait és a helyi hatóság elírásainak megfelelően ártalmatlanítsa.

### 10. TANUSÍTVÁNY

Az egyéni védőeszközököt szabó 2016/425 (EU) rendelet teljesítése. Kesztyű EN 388:2016+A1:2018 és EN ISO 21420:2020 szerint. 8. kockázati kategória. Bevezetés és tanúsítvány kiállította: CTC - Parc 62 - T. Garn - 4. rue Herm. Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 - Franciaország - Biztonsági szervezet száma: 0075 Az EU megfigyelési nyilatkozat a következő címen érhető el: <https://www.buffmagnum-group.com/tema-esi-ismertseido/duc>