Paire de lisses LNS Duo 100×50×1,5, Longueur lisse: 1825mm

Données de commande

N° commande	991362 1825
GTIN	
Classe d'article	96P

Description

Exécution:
Profilés formés à froid avec agrafes soudées. Chaque agrafe possède jusqu'à 5 solides crochets, pour une répartition optimale de la charge sur les supports des casiers à palettes.
Adapté(s) pour:
Rayonnages à palettes à partir de l'année de construction 08/2018 jusqu'au 05/2022.
Livraison:
2 montants à accrocher dans des cadres-supports, avec chacun 2 tiges de sécurité.
Coloris:
Similaires orangé pur RAL 2004, **revêtement par poudre.**
Remarque(s):
Autres lisses de 2700 mm de long, voir codes art. 991337, 991341, 991345 dans le catalogue principal, volume 3.
Pour les rayonnages jusqu'à l'année de construction 05/2022, les lisses ne peuvent être utilisées qu'en remplacement en cas d'endommagement. En cas de modification du rayonnage, par ex. montage de niveaux supplémentaires, un nouveau calcul doit être effectué suivant DIN 15512:2020.

Description technique

Charge admissible par paire de lisses	2082 kg
Longueur lisse	1825 mm
Domaine d'utilisation	Rayonnages
Hauteur lisse	100 mm
Type de produit	Lisse / Traverse