Bac pour rayonnage à suspendre verni, avec caillebotis, Pour longueur de lisse (mm) / Volume de récupération (l): 2700/200

Données de commande

N° commande	983045 2700/200
GTIN	2050001937698
Classe d'article	96U

Description

Exécution:
En tôle d'acier de 3 mm. Garde au sol: 100 mm.
Avec caillebotis galvanisé.
Utilisation:
Pour un stockage en toute sécurité et pour le soutirage de fûts. Pour **liquides inflammables des catégories SGH 1 – 3** ainsi que pour les **liquides présentant un danger pour le milieu aquatique des catégories SGH 1 – 4.**
Norme:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).
Adapté(s) pour:
Casiers à palettes, prof. 1100 mm. A accrocher dans les rayonnages à palettes 991202 – 991227.
Coloris:
En standard, bleu clair RAL 5012.

Description technique

Pour longueur de lisse	2700 mm
Volume de récupération	200 l
Profondeur	1250 mm
Profondeur int.	915 mm
Poids	151 kg

Largeur	2650 mm
Hauteur	130 mm
Charge de surface	1000 kg/m^2
Epaisseur du matériau	3 mm
Couleurs disponibles	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Stockage	Stockage de substances inflammables autorisé
Stockage	Stockage de substances nuisibles pour l'environnement
Stockage	Stockage de substances irritantes interdit
Stockage	Stockage classe de danger pour l'eau 1-3
Type de produit	Bac pour rayonnage