Garant

Lame de tronçonnage Eco, neutre, Type: 26/2mm

Données de commande

N° commande	273856 26/2
GTIN	4045197989338
Classe d'article	21W

Description

Exécution:
Avec arrosage Eco directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.
Avec apport de lubrifiant pour mandrins d'autres fabricants (par ex. EWS).
Utilisation:
Pour rainures profondes et pour le tronçonnage de grands diamètres.
Adapté(s) pour:
Porte-lames 273893; 273894; 274095; 274097 ou porte-lames VDI 319132 – 319133.
Pièce(s) de rechange:
Bouchon fileté 279828 1.
Attention:
Clé de montage 279920 à commander séparément.
Remarque(s):
A partir d'une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu'à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d'une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656 – 273670.

Description technique

Hauteur h_1	21,4 mm
Largeur de gorge w	2 mm
Pour ∅ pièce max.	60 mm
Série	Eco
Hauteur de lame h_5	26 mm

Longueur totale L	120 mm
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage