Garant

Jeu de forets courts HSS-E 113020, type FS, en coffret, non revêtu, Type: 1-10

Données de commande

N° commande	113520 1-10
GTIN	4045197008435
Classe d'article	11B

Description

Exécution:
Coffret composé de forets courts 113020.
Goujures non revêtues, listels nitrurés.
Avec amincissement type C jusqu'à 3,9 mm, type S (spécial) à partir de 4 mm.
Avantage(s):
Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 – 4×D) sur machines CN et automatiques.
Arrosage interne: non
Queue: Queue cylindrique
Nombre de dents Z: 2
Plage du foret: 1 - 10 mm
Nombre de forets: 19
Par incrément de: 0,5 mm

Description technique

Nombre de forets	19
Plage du foret	1 - 10 mm

Par incrément de	0,5 mm
Queue	Queue cylindrique
Nombre de dents Z	2
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 1897
Type	FS
Tolérance ∅ nominal	h8
Angle de pointe	135 degré
Arrosage interne	non
en coffret	oui
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	70 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	45 m/min	N
Acier < 500 N/mm²	adaptée	40 m/min	P
Acier < 750 N/mm²	adaptée	30 m/min	P
Fonte GG(G)	adaptée	25 m/min	K
Uni	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Foret court HSS-E FS ∅ DC h8 2,5 mm	113020 2,5
Foret court HSS-E FS ∅ DC h8 7 mm	113020 7

Foret court HSS-E FS ∅ DC h8 10 mm	113020 10
Foret court HSS-E FS ∅ DC h8 2 mm	113020 2
Foret court HSS-E FS ∅ DC h8 5,5 mm	113020 5,5
Foret court HSS-E FS ∅ DC h8 7,5 mm	113020 7,5
Foret court HSS-E FS ∅ DC h8 9 mm	113020 9
Foret court HSS-E FS ∅ DC h8 4,5 mm	113020 4,5
Foret court HSS-E FS ∅ DC h8 6,5 mm	113020 6,5
Foret court HSS-E FS ∅ DC h8 6 mm	113020 6
Foret court HSS-E FS ∅ DC h8 1,5 mm	113020 1,5
Foret court HSS-E FS ∅ DC h8 1 mm	113020 1
Foret court HSS-E FS ∅ DC h8 5 mm	113020 5
Foret court HSS-E FS ∅ DC h8 9,5 mm	113020 9,5
Foret court HSS-E FS ∅ DC h8 8,5 mm	113020 8,5
Foret court HSS-E FS ∅ DC h8 4 mm	113020 4
Foret court HSS-E FS ∅ DC h8 8 mm	113020 8
Foret court HSS-E FS ∅ DC h8 3,5 mm	113020 3,5
Foret court HSS-E FS ∅ DC h8 3 mm	113020 3