Garant

Jeu de forets courts HSS-E 113230, type N, en coffret, TiN, Type: 1-10

Données de commande

N° commande	113740 1-10
GTIN	4045197008473
Classe d'article	11B

Description

Exécution:
Coffret composé de forets courts 113230.
Particulièrement rigides et résistants grâce à l'âme renforcée.
Taillés avec une grande précision de concentricité.
Avantage(s):
Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 – 4×D) sur machines CN et automatiques.
Arrosage interne: non
Queue: Queue cylindrique
Nombre de dents Z: 2
Plage du foret: 1 - 10 mm
Nombre de forets: 19
Par incrément de: 0,5 mm

Description technique

Par incrément de	0,5 mm
Plage du foret	1 - 10 mm

Nombre de forets	19
Queue	Queue cylindrique
Nombre de dents Z	2
Revêtement	TiN
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 1897
Type	N
Tolérance ∅ nominal	h8
Angle de pointe	130 degré
Arrosage interne	non
en coffret	oui
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm²	adaptée	50 m/min	P
Acier < 750 N/mm²	adaptée	37 m/min	P
Acier < 900 N/mm²	adaptée	31 m/min	P
Acier < 1100 N/mm²	adaptée	12 m/min	P
Acier < 1400 N/mm²	adaptée	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	adaptée	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	moyennement adaptée	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	moyennement adaptée	6 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	31 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	100 m/min	N
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Foret court HSS-E N ∅ DC h8 2,5 mm	113230 2,5
Foret court HSS-E N ∅ DC h8 4 mm	113230 4
Foret court HSS-E N ∅ DC h8 2 mm	113230 2
Foret court HSS-E N ∅ DC h8 6 mm	113230 6
Foret court HSS-E N ∅ DC h8 5 mm	113230 5
Foret court HSS-E N ∅ DC h8 5,5 mm	113230 5,5
Foret court HSS-E N ∅ DC h8 9,5 mm	113230 9,5
Foret court HSS-E N ∅ DC h8 3,5 mm	113230 3,5
Foret court HSS-E N ∅ DC h8 8 mm	113230 8
Foret court HSS-E N ∅ DC h8 3 mm	113230 3
Foret court HSS-E N ∅ DC h8 8,5 mm	113230 8,5
Foret court HSS-E N ∅ DC h8 7 mm	113230 7
Foret court HSS-E N ∅ DC h8 6,5 mm	113230 6,5
Foret court HSS-E N ∅ DC h8 9 mm	113230 9
Foret court HSS-E N ∅ DC h8 10 mm	113230 10
Foret court HSS-E N ∅ DC h8 1 mm	113230 1
Foret court HSS-E N ∅ DC h8 1,5 mm	113230 1,5
Foret court HSS-E N ∅ DC h8 4,5 mm	113230 4,5
Foret court HSS-E N ∅ DC h8 7,5 mm	113230 7,5