Scie à guichet, Type: 723415

Données de commande

N° commande	078210 723415
GTIN	4014586839332
Classe d'article	03F

Description

Exécution:
Scies sauteuses robustes et universelles avec carter d'engrenage métallique et protection contre la surcharge.
Scie sauteuse métallique robuste pour des **coupes précises**, même dans des matériaux difficiles à usiner (p. ex. INOX)

- **Vibrations réduites en raison d'un équilibrage des masses parfait.**
- **L'angle de dérivation de la lame permet, comme pour le mouvement pendulaire, une bonne évacuation des copeaux.**
- **Evacuation des copeaux commutable – aspiration ou soufflage.**

Livraison:
Avec pare-éclats.
Avec 2 × lames de scie.
Remarque(s):
Lames de scie sauteuse, voir code art. 588800.
Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073808 – 073840.
Référence fabricant: ASTE 638
Puissance absorbée: 450 W
Cadence: 1050 - 2600 min^{-1}
Puissance de sciage max. acier: 10 mm
Puissance de sciage max. INOX: 6 mm
Mouvement pendulaire: modifié

Description technique

Puissance de sciage max. acier	10 mm
Lames de scie sauteuse appropriées	Sur demande
Particularité	Guidage fixe, utilisation universelle
Référence fabricant	ASTE 638
Puissance de sciage max. INOX	6 mm
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s^2
Poids	2,2 kg
Puissance absorbée	450 W
Mouvement pendulaire	modifié
Cadence	1050 - 2600 min^{-1}
Forme	Forme droite
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Scies

Accessoires

Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T118AF	588400 T118AF
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T318A	588400 T318A
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T118A	588400 T118A
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T318B	588400 T318B
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T127D	588400 T127D
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T118AHM	588400 T118AHM
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T118B	588400 T118B