Fraise à carotter carbure prof. de coupe 35 mm, ⌀ DC: 50mm

Données de commande

N° commande	119000 50
GTIN	4014586240374
Classe d'article	03G

Description

Exécution:
Fraise à carotter **hautes performances en carbure** avec mandrin QuickIN. Pour une durée de vie maximale de l'outil et d'excellentes performances.
Longueur totale: 77 mm pour toutes les tailles de fraises.
Adapté(s) pour:
Unités de perçage FEIN avec mandrin QuickIN pour un changement d'outil rapide et sans clé. Egalement compatible avec d'autres marques avec un adaptateur. La fraise à carotter n'enlève qu'un anneau de matière, dès lors gain de temps de 40 – 60 %.
Livraison:
Sans goupille de centrage.
Remarque(s):
Unités de perçage FEIN, voir 076520/ 076524/ 076526, Groupe 0 – Fournitures industrielles.
La goupille de centrage 119019 est nécessaire lors de l'utilisation des fraises à carotter 119010 et 119000.

Description technique

⌀ nom. D_C	50 mm
Profondeur de coupe	35 mm
Type d'outils	Carbure
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à carotter

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm²	adaptée		
Acier < 750 N/mm²	adaptée		
Acier < 900 N/mm²	adaptée		
Acier < 1100 N/mm²	adaptée		
INOX < 900 N/mm²	adaptée		
INOX > 900 N/mm²	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		