Garant

Jeu d'alésoirs CN 162900 en coffret H7, Nombre d'alésoirs: 6

Données de commande

N° commande	162925 6
GTIN	4045197994813
Classe d'article	11O

Description

Exécution:
Adaptée CN similaire à DIN 212 **avec Ø queue cylindrique cotes pleines** pour **utilisation normalisée** spécialement dans les **mandrins expansibles hydrauliques** ou les **mandrins de serrage de haute précision.** Pour une **précision de concentricité** et une **sécurité de processus optimales. L'acquisition d'adaptateurs spéciaux n'est pas nécessaire.** Avec arêtes longues et hélice à gauche. Nombre de dents pair et pas différentiel. Réf. 3 avec pointe de centrage, à partir de la réf. 4 avec trous de centrage des deux côtés.
Tolérances de fabrication des alésoirs suivant DIN 1420 pour plage de tolérances des alésages H7.
Contenu:
1 alésoir CN de chaque: Réf. 3; 4; 5; 6; 8; 10
Livraison:
Jeu de 6 alésoirs CN en coffret.

Description technique

Nombre d'alésoirs	6
Tolérance de perçage	H7

Type d'outils	HSS E
Norme	Norme usine
Queue	DIN 1835 A avec h6
Utilisation avec le type d'alésage	Pour les trous débouchants
Type de produit	Embouts Philips

Accessoires

Alésoir CNH7 ∅ nom. DC mm ou pouces 3	162900 3
Alésoir CNH7 ∅ nom. DC mm ou pouces 8	162900 8
Alésoir CNH7 ∅ nom. DC mm ou pouces 6	162900 6
Alésoir CNH7 ∅ nom. DC mm ou pouces 10	162900 10
Alésoir CNH7 ∅ nom. DC mm ou pouces 4	162900 4
Alésoir CNH7 ∅ nom. DC mm ou pouces 5	162900 5