Garant

Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: NO.2-64

Données de commande

N° commande	130036 NO.2-64
GTIN	4062406040987
Classe d'article	10N

Description

Remarque(s):
Délai de livraison: 91 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 25 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible

Description technique

Carré corps ☐	2,1 mm
Pas de filetage	0,397 mm
Nombre de goujures	3
Filets au pouce	64
Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	45 mm
∅ queue D_s	2,8 mm
Profondeur de filetage	6,54 mm
Filetage ∅	2,18 mm
Norme	DIN 371
Nombre de dents Z	3
∅ perçage	1,9 mm
Type de filetage	UNF-LH

Taille de filetage	2-64 UNF LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud