Garant

Tarauds machine pour trous borgnes, TiN, Type: 7/16-27

Données de commande

N° commande	130045 7/16-27
GTIN	4062406048235
Classe d'article	10N

Description

Remarque(s):
Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 2 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible

Description technique

∅ queue D_s	9 mm
Filetage ∅	11,112 mm
Pas de filetage	0,941 mm
Filets au pouce	27
Carré corps ☐	7 mm
Nombre de goujures	3
Profondeur de filetage	27,78 mm
Nombre de dents Z	3
Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	110 mm
Norme	DIN 376
∅ perçage	10,2 mm
Type de filetage	UNS

Taille de filetage	7/16-27 UNS
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud