HOLEX

Lampe de travail sans fil à LED, Type: 360

Données de commande

N° commande	081543 360
GTIN	4062406056858
Classe d'article	02A

Description

Exécution:
Lampe de travail sans fil à LED avec tête pivotante, bouton rotatif pour réglage progressif de l'intensité lumineuse. Couvercle translucide assurant un éclairage sans reflets à 360°. Pied avec aimant intégré et crochet de suspension.
Fonctionnement:
IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.
Livraison:
Avec câble de charge et bloc d'alimentation.

Description technique

Indice de protection IP	IP 54
Ampoule interchangeable	non
Tension de la batterie	3,7 V
Type de batterie	Lithium-ion

Flux lumineux	60 - 1000 lm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses	1
Durée d'éclairage	1,5 h
Ampoule	Module à LED
Zone ATEX	aucune
Poids	470 g
Longueur totale	260 mm
Type de produit	Lampes de travail