Garant

Plaquette pour ébavurage, HB7525, Type: UNI

Données de commande

N° commande	217234 UNI
GTIN	4062406059293
Classe d'article	21Y

Description

Plaquette pour ébavurage UNI Avance f: 0,005-0,03 mm

Description technique

Avance f	0,005-0,03 mm
Type d'outils	Carbure
Nuance	HB7525
t_{min}	0,25 mm
t_{max}	1,75 mm
Nombre de dents Z	6
Type de produit	Plaquettes pour gravure

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm²	adaptée	70 m/min	P
Acier < 750 N/mm²	adaptée	60 m/min	P
Acier < 900 N/mm²	adaptée	50 m/min	P
Acier < 1100 N/mm²	adaptée	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	adaptée	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	adaptée	30 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	60 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
Air	moyennement adaptée		