GRIDLINE

Armoire roulante pour tiroirs, 36×20G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 860/0

Données de commande

N° commande	930727 860/0
GTIN	4062406062361
Classe d'article	9GK

Description

Exécution:
Pour équipement avec des tiroirs 36×20G.
Armoire roulante en 40×24G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes ∅ 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene®. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.
Coloris:
Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**
Remarque(s):
Equipement des tiroirs uniquement autorisé avec 930744 ou 930746 (avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main).
Epaisseur du matériau: 1,2 mm
Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas: 25 mm
Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur: 885 mm
Largeur: 1000 mm
Profondeur: 600 mm
Hauteur utile: 600 mm

Hauteur caisson de tiroirs: 700 mm
Charge admissible max.: 600 kg

Description technique

Hauteur caisson de tiroirs	700 mm
Hauteur	885 mm
Profondeur	600 mm
Charge admissible max.	450 kg
Hauteur utile	600 mm
Poids	65 kg
∅ roue	125 mm
Largeur	1000 mm
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	36×20G

Accessoires

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 50 mm	930744 50
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	930744 100
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	930746 75
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	930746 250
	930744 300

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	930746 200
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	930746 300
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	930744 75
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	930746 100
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	930744 150
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	930746 125
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	930744 200
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	930744 250
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	930744 125
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	930746 150