Garant GRIDLINE

Armoire à outils 7S complète avec 7 tiroirs, 26×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 1000/7S

Données de commande

N° commande	931125 1000/7S
GTIN	4062406063009
Classe d'article	9GK

Description

Exécution:
Armoire à outils entièrement équipée en 30×28G, avec 7 tiroirs 26×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.
Placement:
Hauteur frontale des tiroirs mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250
Coloris:
Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**
Remarque(s):
Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.
Prix uniquement valable pour les coloris indiqués.

Description technique

Poids	158 kg
Hauteur utile	900 mm
Hauteur	1000 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	24
Nombre de portes	0
Hauteur utile pour tiroirs	900 mm
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur	700 mm
Largeur utile des tiroirs en G	26
Largeur	750 mm
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Hauteur frontale des tiroirs	50 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	125 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	250 mm
Surface utile de tiroir en G	26×24
Nombre de tiroirs	7
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Nombre de plateaux coulissants	0
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire

Attribut des noms de produit	26×24G
Type de produit	Armoire à outils

Accessoires

Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	931163 100
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	931163 75
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 50 mm	931163 50
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	931163 250
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	931163 150
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	931163 125
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Caisson d'armoire à outils pour tiroirs Hauteur 1000 mm	931155 1000