Garant

Stezna glava za čahure, izuzetno tanka, SK 40 A = 120, stezni raspon: 2-6mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300782 2-6
GTIN	4045197708366
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:
- **Vanjski i unutarnji konus brušeni.**
- **Drške tvrdo zavijčane.**
- **S RFID/Balluffchip rupom.**
- **Stezne čahure pritežu se pomoću steznog vijka odostraga preko glave, stezna matica nije potrebna!**

Prednost:
Izrazito tanka konstrukcija omogućuje obradu i na teško dostupnim komponentama, npr. za konstrukciju alata i kalupa.
Upotreba:
Za prihvat alata cilindričnom drškom prema DIN 6499.
Dio isporuke:
Uključuje stezni vijak i ključ s T drškom.
Dodatni pribor:
Povlačni vijak br. 308600 – 308806,
ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835,
GARANT stezna čahura br. 309563,
ALBRECHT stezna čahura br. 309572 – 309573.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Ø D_2	13 mm
Stezni raspon	2 - 6 mm

∅ D_1	9,6 mm
Vanjski ∅ D	27 mm
Prihvat	SK 40 A = 120
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min^{-1}
Točnost rotacije	≤ 5 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40