Garant

CPHX 060205 ER, HB4015, tip: ST1400



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212552 ST1400
GTIN	4062406098698
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:
- **Izmjenjive pločice poboljšane geometrije Wiper za učinkovitiji postupak obrade pri izradi kalupa i alata.**
- **Iznimna ušteda vremena zahvaljujući velikim koracima u obradi.**
- **Izmjenjive pločice za glodanje s radijalnom i aksijalnom geometrijom Wiper.**

Koncentričnost ± 0,020 mm.
Preporuka:
Kod postupaka plitkog glodanja smanjite Vc za 30 %.
Napomena:
Orijentacijske vrijednosti primjene za ae 0,2 mm.
L_{wa} označava aksijalnu duljinu Wiper.
L_{wr} označava radijalnu duljinu Wiper.

Tehnički opis

Tip	ST1400
Kutni radijus	0,5 mm
Debljina pločica S	2,38 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CPHX 060205 ER
Vrsta	HB4015
Rezni materijal	HM
Duljina Wiper aksijalno	1 mm
Duljina Wiper radijalno	1,5 mm
Radijus rezne oštrice R_1	0,5% mm
Posmak f_z u čeliku < 1400 N/mm^2	0,25 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje