Chicago Pneumatic

Pneumatska kutna brusilica, tip: 3550-120

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079315 3550-120
GTIN	015451780425
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:
- **1,5 PS motor snage od 1100 W.**
- **Zaštitni poklopac podesiv bez ključa.**
- **Sposobnost podešavanja od 125 mm.**
- **Estetska, aerodinamična sigurnosna poluga.**

Kompaktna i **snažna** kutna brusilica za maksimalan vijek trajanja kod zahtjevnih primjena, intervali održavanja iznose do 1000 sati. Ergonomska i antivibracijska drška. Zaštitni poklopac podesiv bez ključa. **Prihvat M14**

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	CP3550-120AA5
Težina	1,9 kg
Radna buka	84 dB(A)
maksimalna potreba za zrakom	1560 l/min
Izlazna snaga	1100 W
maksimalan broj okretaja	12000 min^{-1}
maksimalni ∅ diska	125 mm

preporučena veličina crijeva (unutarnji ∅)	13 mm
maksimalne vibracije prema EN	9,8 m/s^2
Priključak tlačnog zraka	3/8 col
Priključni navoj	NPT
Opskrba energijom	Radi na komprimirani zrak
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica