Garant GRIDLINE

Izvlačna polica 75 kg, 20×20G, tip: 75

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	932035 75
GTIN	4062406122973
Razred artikla	9GK

Opis

Izvedba:
Izvlačna polica sa **100%-tnim izvlačenjem** 20×20G. Sprijeda otvorena, visina povišenog ruba sa strane iznosi 46 mm, a ugradna visina 75 mm. Bez rupa za pregradne letvice s prorezima.
Odgovara:
Višenamjenski ormar 24×28G.
Dio isporuke:
Pojedinačna izvlačna polica s po jednim parom vodilica.
Lakiranje:
Svjetlosivo RAL 7035, **praškasto lakirano.**
Napomena:
Nije prikladno za ugradnju u pokretnom korpusu.

Tehnički opis

Korisna širina u G	20
Korisna površina ladice u G	20×20
Korisna dubina u G	20
Područje primjene	Ormar za alat
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	20×20G
Korisna širina	500 mm
Korisna dubina	500 mm
Vrsta proizvoda	Izvlačna polica