Garant

SOMT 083608 PDER, HB7520, tip: UNI

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	214955 UNI
GTIN	4045197730039
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:
Povećana debljina izmjenjivih reznih pločica omogućuje pozitivnije geometrije rezanja i smanjuje mogućnost loma pločice.
Napomena:
Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0{,}3 \times D$.

Tehnički opis

Tip	UNI
Kutni radijus	0,8 mm
Debljina pločica	3,6 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT 083608 PDER
Vrsta	HB7520
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm²	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 750 N/mm²	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 900 N/mm²	prikladno	190 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm²	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm²	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	prikladno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	prikladno	70 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		