Kutna brusilica Akumulator, tip: 71200162

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077106 71200162
GTIN	
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:
Snažna akumulatorska kutna brusilica od 18 V Ah otporna na prašinu za učinkovite radove rezanja, brušenja i skidanja srha prilikom montaže.

- **Motor bez četkica koji ne iziskuje održavanje s inovativnim rashladnim rebrima za optimalno hlađenje, uključujući nadzor temperature.**
- **Maksimalan napredak rada zahvaljujući FEIN HighPower litij-ionskim baterijama. Visokonaponske ćelije s trajno velikom isporukom struje i 75 % snažnijom strujom od litij-ionskih baterija.**
- **Izrazita mirnoća rada i rad uz minimalne vibracije postižu se zahvaljujući motoru s vlastitim ležajem koji je odvojen od kućišta i četiri dodatna antivibracijska amortizera.**
- **Obuhvatna zaštita korisnika: blago pokretanje, zaštita od ponovnog pokretanja, zaštita od elektroničkog preopterećenja, kočnica.**
- **Zasebna elektronika motora na području drške zaštićena od prašine.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Štiti bateriju i stroj od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja.**

Prednost:

- **Maksimalan vijek trajanja zahvaljujući FEIN PowerDrive motorima bez četkica iduće generacije.**
- **Zaštita motora od agresivnih keramičkih i mineralnih prašina postiže se u potpunosti zatvorenim kućištem motora.**

- **Idealan za svaku primjenu. Optimalan broj okretaja , usklađen s brojnim brusnim materijalima i materijalima pomoću bezstupanjskog, elektronskog predodabira broja okretaja.**

Dio isporuke:
Bez akumulatora, bez punjača. Uključujući zaštitni poklopac, maticu za brzo stezanje, antivibracijsku ručku, ključ, transportni kovčeg.
Napomena:
Odgovarajuće baterije i punjače možete pronaći od br. 073832. Preporučuje se baterija od 5,2 Ah.

Tehnički opis

Težina	2,7 kg
Blokada pokretanja	da
maksimalni ∅ diska	115 mm
Oznaka proizvođača	CCG 18-115 BL SELECT
maksimalne vibracije prema EN	5 m/s^2
Napon baterije	18 V
Raspon broja okretaja	2500 - 8500 min^{-1}
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Fino tip E 18 V
maksimalna dubina razdvajanja	25 mm
Broj sadržanih baterija	0
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Pakiranje	Transportni kovčeg
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Serija	Sustav X-LOCK
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica